



ClearView 流量标定柱



CLEARVIEW 标定柱专门设计用于对计量泵的校准。有 PP（聚丙烯）、PVC（聚氯乙烯）及玻璃标定柱。

- 优异的透明度
- 抵抗化学腐蚀
- 抗裂
- 螺纹、插口或法兰联接
- PVC 标定柱有双刻度 USGPH 和 ml
- PVC 标定柱大小从 100 到 20000 ml
- PP 和玻璃标定柱大小从 100 到 4000 ml
- 玻璃标定柱易于维护，在现场可拆解



普耐美流体系统（深圳）有限公司

电话: +86 755 2308 6636

传真: +86 755 2301 0636

Web: www.ecovalve.com.cn

Email: pfssz@primaryfluid.com



ClearView 流量标定柱



CV - PVC 标定柱



CV#4 带高可视性液面浮动指示器



CVF 法兰联接方式

如何订购 CLEARVIEW PP 和 PVC 标定柱:

例如 CV#1-1000-B

CV #1 - 1000 B

材料类别

PP = PP
CV = PVC

标准连接方式是 NPT 螺纹连接
可选的 (加后缀)

S = 插口熔焊联接
B = BSPT 螺纹
F = 法兰

联接方式:

- 1 = 螺纹仅底部联接
- 2 = 顶部/底部螺纹连接
- 3 = 底部螺纹连接, 可移动的顶部带防尘盖
- 4 = 顶部/底部螺纹连接, 可以移除的 O 型圈密封的顶部及液位指示器

大小	容积	材料	连接尺寸
100 =	100 ml (1.6 GPH)	PP & PVC	1/2" (15 DN)
250 =	250 ml (4 GPH)	PP & PVC	1/2" (15 DN)
500 =	500 ml (8 GPH)	PP & PVC	1/2" (15 DN)
1000 =	1000 ml (16 GPH)	PP & PVC	1/2" (15 DN)
2000 =	2000 ml (32 GPH)	PP & PVC	1" (25 DN)
4000 =	4000 ml (64 GPH)	PP & PVC	1" (25 DN)
10000 =	10000 ml (160 GPH)	PVC only	2" (50 DN)
20000 =	20000 ml (320 GPH)	PVC only	2" (50 DN)

可以根据客户需求提供其他材料或大小的产品。



ClearView 流量标定柱

ClearView 玻璃标定柱

- 易于维护
- 现场可完全拆卸
- 外边是 PC (聚碳酸酯) 保护罩, 可以抗更高的温度冲击
- 活接头连接设计
- 有 PVC, CPVC, PVDF, PP, 316L 不锈钢, 哈斯合金或 20#合金浸润联
- 从 100 ML 到 4000ML 容量

如何订购 CLEARVIEW 玻璃标柱:

CVG - ClearView 带 PVC 活接头螺母玻璃标定柱

大小

100	100 ml 1 ml 刻度玻璃标定柱
250	250 ml 2 ml 刻度玻璃标定柱
500	500 ml 5 ml 刻度玻璃标定柱
1000	1000 ml 10 ml 刻度玻璃标定柱
2000	2000 ml 20 ml 刻度玻璃标定柱
4000	4000 ml 25 ml 刻度玻璃标定柱

塞子材料:

PVC	聚氯乙烯 (PVC)
CPVC (Corzan)	氯化聚氯乙烯 (CPVC)
PP	聚丙烯 (PP)
PVDF	聚偏氟乙烯 (PVDF)
S/S	316 L 不锈钢

连接尺寸:

50	1/2"	15 DN	((100, 250, 500, 1000 ml 标准配置))	15	1-1/2"	40 DN	(2000 and 4000 ml 可配置)
75	3/4"	20 DN	(500 和 1000 ml 可配置)	20	2"	50 DN	(4000 ml 可配置)
10	1"	25 DN	(2000 和 4000 ml 标准配置; 500 和 1000 ml 可配置)				

连接方式:

N	NPT	DS	插口 DIN
B	BSPT	F	法兰 ANSI
S	插口 ASTM	DF	法兰 DIN

浸润的O型圈:

V	Viton (标准的配置)	E	EPDM (三元乙丙橡胶)
K	Kalrez (全氟化橡胶)	T	Teflon (特富龙)


活接头螺母材料选择:

CPVC	氯化聚氯乙烯	PP	聚丙烯	PVDF	聚偏氟乙烯
------	--------	----	-----	------	-------

CVG - 2000 - PP - 10 - N - V - PP

例如: 2000 毫升玻璃标定柱, 带 PP 浸润的塞子和 Viton O 型圈, 1" NPT 螺纹联接和 PP 材料的活接头螺母。

典型安装图:



www.ecovalve.com.cn 上的其他产品:



ECO 阀门- 背压阀/安全阀:

- 有 PVC, CPVC, PVDF, PP 及 316L 不锈钢材料
- 超长寿命的单一密封隔膜 (层压的 PTFE, Viton, EPDM 或 PVC)
- 现场可调节的压力设定 7-150 PSIG (48-1034 KPa)
- CPVC 阀顶用于更高的温度和更能抵抗化学腐蚀

CS 总管线注射阀:

- 注射阀大小从 1/2" (DN 15) 到 3" (DN 75);
- 7 种结构的材料可选择: 黄铜, PVC, CPVC, PVDF, 316L 不锈钢, 20#合金及哈斯合金;
- 联接方式有: 螺纹, 插口或法兰;
- 注射棒直径范围: 1/4" (DN 8) 到 2-1/2" (DN 65);
- 有外接止回阀和带隔离的软管组合;

